



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iERL
Produkt eller type komponent	Extension for changeover relay
Kortnavn utstyr	iERL
Applikasjon	Forlengelse for overgang rel�
Type signalkontakter	1 C/O + 1 NO
Styrespenning	48 V AC 50/60 Hz

Komplement r

[Ie] nominell driftsstr�m	10 A p� 230 V AC (cos Phi = 1)
[Ui] isolasjonsspenning	250 V AC
Holde-effekt str�mforsyning	8 VA
Starteffekt inngang	8 VA
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
H�yde	88 mm
Bredde	18 mm
Dybde	70 mm
Vekt	0,112 kg
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-21: 100000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer0,5...6 Mm ² Klipstilkobling

Milj 

Standarder	NF C 45-250 IEC 255
IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 �C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 �C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 H�yde	1,7 cm
Pakke 1 Bredde	6,6 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	112,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 H�yde	8,1 cm
Pakke 2 Bredde	9,6 cm
Pakke 2 Lengde	23,0 cm

Pakke 2 Vekt	1,41 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	16,615 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------