



Teknisk informasjon

Reléfunksjon	Time delay relay
Tidsforsinker type	Delays energizing of a load
Serie	Acti9
Produktnavn	IRT
Kortnavn utstyr	iRTA
Type signalkontakter	1 C/O

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	8 A på 250 V AC 8 A på 250 V DC 0,01 A på 5 V DC
Impulsvarighet	> 100 ms
Lokal varslng	LED, blinkende for tidsforsinkelse LED Grønn for POWER ON
Type innstillinger	Dreie knapp: tidsforsinkelses konfigurering
Tidsforsinkelsesområde	0.1...360000 s
Nøyaktighetsfeil	+/- 10 %
Nøyktighet	+/- 0.5 %
Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] merkespenning	24...240 V AC på 50/60 Hz 24 V DC
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	93 mm
Bredde	18 mm
Dybde	72 mm
Vekt	0,065 kg
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-1: 100000 sykluser
Underspennings adferd	100 ms
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² Fleksibel med endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² Fleksibel uten endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² Stiv med endehylse Tunnelklemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² Stiv uten endehylse

Miljø

IP-grad	IP20
Immunitet mot mikroavbrytelser	20 ms
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,4 cm
Pakke 1 Bredde	7,4 cm
Pakke 1 Vekt	10,3 cm
Package 1 Weight	80 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------