



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iPB
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Kortnavn utstyr	iPB
Standarder	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Komplementær

Kontakttype og sammensetning	1 NO
[Ie] nominell driftsstrøm	20 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Start/stopp	2 Trykknapp grå
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Upside: Clario Upside: Libro Upside: Prodis
9 mm polbredde	2
Høyde	82 mm
Bredde	18 mm
Dybde	71,5 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-22: 30000 sykluser AC 50/60 Hz
Tilkoblingsklemmer	Forskjøvet tunnel terminal1 kabel (kabler) 0,5 mm² Stiv Forskjøvet tunnel terminal1 kabel (kabler) 0,5 mm² Fleksibel Forskjøvet tunnel terminal1 kabel (kabler) 0,5 mm² fleksibel med endehylse Forskjøvet tunnel terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm² Stiv Forskjøvet tunnel terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm² Fleksibel Forskjøvet tunnel terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,5 cm
Pakke 1 Bredde	2 cm
Pakke 1 Vekt	8 cm
Package 1 Weight	46 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	23 cm
Pakke 2 Vekt	602 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	5,904 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------