



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iSSW
Produkt eller type komponent	Changeover switch
Kortnavn utstyr	iSSW
Applikasjon	Elektrisk krets kontroll
Antall poler	1P
Kontakttype og sammensetning	1 C/O
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
Standarder	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	20 A
Start/stopp	Kipp 3 posisjoner
Merking	1 - 0 - 2
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	82 mm
Bredde	18 mm
Dybde	75 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-22: 30000 sykluser Cos Phi=0.8
Tilkoblingsklemmer	Forskjøvet tunnel terminal (downside) 2 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm² Fleksibel Forskjøvet tunnel terminal (downside) 2 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm² Stiv uten
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Forurensningsgrad	3
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,6 cm
Pakke 1 Bredde	1,8 cm
Pakke 1 Vekt	8,2 cm
Package 1 Weight	45 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	7,8 cm

Pakke 2 Bredde	9,8 cm
Pakke 2 Lengde	23,3 cm
Pakke 2 Vekt	592 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	5,816 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------