



### Teknisk informasjon

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Range of product             | Acti9                      |
| Produktnavn                  | Acti 9 iLL                 |
| Produkt eller type komponent | Modular pilot ligh         |
| Kortnavn utstyr              | iLL                        |
| [Us] merkespenning           | 230...400 V AC på 50/60 Hz |

### Komplementær

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicator light                                | 3 LEDs Rød, 100000 t av konstant lys effektivitet (forbruk 0,9 W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monteringsmetode                               | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Montering                                      | Symmetrisk DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet | Upside: Prodis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 mm polbredde                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Høyde                                          | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bredde                                         | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dybde                                          | 69,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farge                                          | Hvit ( RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hjelpekontakttilkobling                        | Tunnel type terminal 1 kabel (kabler) Stiv 0,5 mm <sup>2</sup><br>Tunnel type terminal 2 kabel (kabler) Stiv 2,5 mm <sup>2</sup><br>Tunnel type terminal 1 kabel (kabler) Fleksibel 0,5 mm <sup>2</sup><br>Tunnel type terminal 2 kabel (kabler) Fleksibel 2,5 mm <sup>2</sup><br>Tunnel type terminal 2 kabel (kabler) fleksibel med endehylse 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Avmantlingslengde                              | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiltrekningsmoment                             | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Miljø

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Standarder                       | IEC 73<br>IEC 1000-4 |
| IP-grad                          | IP2<br>IPxx B        |
| Forurensninggrad                 | 3                    |
| Tropisk beskyttelse              | 2                    |
| Relativ fuktighet                | 95 % på 55 °C        |
| Omgivelsestemperatur drift       | -35...70 °C          |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...80 °C          |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 2,000 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 6,500 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 9,000 cm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Package 1 Weight         | 49,300 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 12        |
| Pakke 2 Høyde            | 8,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 10,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 23,500 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 628,000 g |
| Enhetstype pakke 3       | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 108       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 6,040 kg  |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>          |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>     |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                       |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>       |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                        |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt                                                                                 |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | BE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|