



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iLL
Produkt eller type komponent	Modular pilot ligh
Kortnavn utstyr	iLL
[Us] merkespenning	12...48 V AC på 50/60 Hz 12...48 V DC

Komplementær

Indicator light	1 LED gul, 100000 t av konstant lys effektivitet (forbruk 0,3 W)
Monteringsmetode	Fast
Montering	Symmetrisk DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Upside: Prodis
9 mm polbredde	2
Høyde	82 mm
Bredde	18 mm
Dybde	69,5 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Hjelpekontakttilkobling	Tunnel type terminal 1 kabel (kabler) Stiv 0,5 mm ² Tunnel type terminal 2 kabel (kabler) Stiv 2,5 mm ² Tunnel type terminal 1 kabel (kabler) Fleksibel 0,5 mm ² Tunnel type terminal 2 kabel (kabler) Fleksibel 2,5 mm ² Tunnel type terminal 2 kabel (kabler) fleksibel med endehylse 2,5 mm ²
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Standarder	IEC 60947-5-1
IP-grad	IP2 IPxx B
Forurensningsgrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	1,700 cm
Pakke 1 Vekt	6,800 cm
Package 1 Weight	38,000 g

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	9,800 cm
Pakke 2 Bredde	8,000 cm
Pakke 2 Lengde	23,200 cm
Pakke 2 Vekt	517,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,110 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------