



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iRC
Produkt eller type komponent	Kontroll reléee
Kortnavn utstyr	iRCI
Applikasjon	Gjeldende kontroll relé
Type signalkontakter	1 C/O

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	8 A på 250 V AC (cos Phi = 1)
Lokal varsling	Reports when the preset threshold is reached Rød LED for feil Green LED for power on
Type innstillinger	Valgt av ledningsnett: måleområde Bryter: overstrøm Bryter: understrøm
Grenseverdi for utløsning	10 - 100 %
Analog inngangsområde	1...10 A DC 0.15...1.5 A DC 1...10 A AC 0.15...1.5 A AC
Hysteres	5...50 %
Tidsforsinkelsesområde	0.1...10 s
Nøyaktighetsfeil	+/- 10 %
[Us] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz
Strømforbruk i VA	3 VA
Effekttap i W	2 W
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	4
Høyde	88,1 mm
Bredde	36 mm
Dybde	67 mm
Vekt	215 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer6 kabel (kabler) 1,5 mm² Stiv

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,2 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,2 cm
Package 1 Weight	243,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,959 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------