



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Cartridge
Kortnavn utstyr	C neutral-350
Overspenningsvern type	Electrical distribution network

Komplementær

Overspenningsavleder klasse	Type 2
Overspenningsavleder teknologi	GDT
Anvendes til	Surge protection device iPRD65r 1P + N Surge protection device iPRD65r 3P + N Surge protection device iPRD40r 1P + N Surge protection device iPRD40 1P + N Surge protection device iPRD40r 3P + N Surge protection device iPRD40 3P + N Surge protection device iPRD20r 1P + N Surge protection device iPRD20 1P + N Surge protection device iPRD20r 3P + N Surge protection device iPRD20 3P + N Surge protection device iPRD8r 1P + N Surge protection device iPRD8 1P + N Surge protection device iPRD8r 3P + N Surge protection device iPRD8 3P + N
Jordingssystem	TT TN
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
Nominell utladningsstrøm	20 kA
Maximum discharge current	65 kA
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	260 V
[Opp] overspenningsvern nivå	<1,4 kV type 2
Lokal varsling	Flag (Hvit/rød)
Monteringsmetode	Plugg inn
Montering	Inn i SPD modul
9 mm polbredde	2
Høyde	57 mm
Bredde	18 mm
Dybde	56 mm
Vekt	0,044 kg
Farge	Hvit (RAL 9003)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Response tid	< 100 ns

Miljø

Standarder	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20 forside:
Relativ fuktighet	5...90 %
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,1 cm
Pakke 1 Bredde	7,4 cm
Pakke 1 Vekt	9,2 cm
Package 1 Weight	69 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	10 cm
Pakke 2 Bredde	8 cm
Pakke 2 Lengde	27,5 cm
Pakke 2 Vekt	899 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	8,804 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------