



### Teknisk informasjon

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Produkt eller type komponent | Cartridge                       |
| Kortnavn utstyr              | C8-350                          |
| Overspenningsvern type       | Electrical distribution network |

### Komplementær

|                                           |                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Overspenningsavleder klasse               | Type 2                                                          |
| Overspenningsavleder teknologi            | MOV                                                             |
| Anvendes til                              | Surge protection device iPRD8r<br>Surge protection device iPRD8 |
| Jordingssystem                            | TN<br>TT                                                        |
| [Ue] merkespenning                        | 230 V AC 50 Hz                                                  |
| Nominell utladningsstrøm                  | 2,5 kA                                                          |
| Maximum discharge current                 | 8 kA                                                            |
| [Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning | 350 V                                                           |
| [Opp] overspenningsvern nivå              | <1,1 kV type 2                                                  |
| Lokal varslings                           | Flag ( Hvit/rød)                                                |
| Monteringsmetode                          | Plugg inn                                                       |
| Montering                                 | Inn i SPD modul                                                 |
| 9 mm polbredde                            | 2                                                               |
| Høyde                                     | 57 mm                                                           |
| Bredde                                    | 18 mm                                                           |
| Dybde                                     | 56 mm                                                           |
| Vekt                                      | 0,051 kg                                                        |
| Farge                                     | Hvit ( RAL 9003)                                                |
| Materiale                                 | PBT (polybutylene terephthalate)                                |
| Response tid                              | < 25 ns                                                         |

### Miljø

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Standarder                       | EN 61643-11<br>IEC 61643-11: 2011 |
| Godkjenninger                    | CE                                |
| IP-grad                          | IP20 forside:                     |
| Relativ fuktighet                | 5...90 %                          |
| Driftshøyde                      | 0...2000 m                        |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...60 °C                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                       |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 2,2 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 7,3 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 9,3 cm   |
| Package 1 Weight         | 75 g     |
| Enhetstype pakke 2       | BB1      |
| Antall enheter i pakke 2 | 12       |
| Pakke 2 Høyde            | 8,5 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 10,1 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 28,3 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 985 g    |
| Enhetstype pakke 3       | S03      |
| Antall enheter i pakke 3 | 108      |
| Pakke 3 Høyde            | 30 cm    |
| Pakke 3 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 3 Vekt             | 9,368 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                               |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                           |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|