



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iPRD
Produkt eller type komponent	Surge arrester with pluggable cartridge
Kortnavn utstyr	iPRD8r
Applikasjon	Distribusjon
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktsertifikater	CE
Antall poler	3P
Signal for fjernbetjening	Med
Type signalkontakter	1 SD (1 C/O)
Overspenningsvern type	Electrical distribution network
Jordingssystem	IT

Komplementær

Overspenningsavleder klasse	Type 2 + 3
Overspenningsavleder teknologi	MOV
[Ue] merkespenning	230/400 V AC (+/- 10 %) på 50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Felles modul: 2,5 kA (L/PE)
[Imax] maximum discharge current	Felles modul: 8 kA L/PE
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	Felles modul: 460 V L/PE
[Opp] overspenningsvern nivå	Felles modul <1,6 kV type 2 L/PE Felles modul <1,8 kV type 3 L/PE
[Ut] midlertidig overspenning	337 V L/N 5 s stå imot 1455 V L/PE 200 ms trygg feilmodusen 1455 V N/PE 200 ms trygg feilmodusen
[Iscrr] short-circuit current rating	5 kA 415 v Ph/Ph
Adskillertype	Associated circuit breaker iC60L 10 A kurve C - Icu 25 kA[RETURN]Tilhørende sikring gG 25 A - Icu 15 kA[RETURN]Tilhørende sikring gG 80 A - Icu 50 kA
Signalkrest spenning	0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
Monteringsmetode	Klips på (DIN skinne)
9 mm polbredde	6
Høyde	85 mm
Bredde	54 mm
Dybde	69 mm
Vekt	340 g
Farge	Hvit (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current	0,6 mA
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme (topp eller bunn) 2,5...25 mm ² Stiv Tunnel type klemme (topp eller bunn) 4...16 mm ² Fleksibel Tunnel type klemme (topp eller bunn) 4...16 mm ² fleksibel med endehylse
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m

Miljø

Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,3 cm
Pakke 1 Bredde	7,7 cm
Pakke 1 Vekt	9,3 cm
Package 1 Weight	380 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	10 cm
Pakke 2 Bredde	9 cm
Pakke 2 Lengde	28 cm
Pakke 2 Vekt	1,602 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	14,953 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------