



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Cartridge
Kortnavn utstyr	C neutral-350
Overspenningsvern type	Electrical distribution network

Komplementær

Overspenningsavleder klasse	Type 2
Overspenningsavleder teknologi	GDT
Anvendes til	Surge protection device iQuick PRD40r Surge protection device iQuick PRD20r Surge protection device iQuick PRD8r
Jordingssystem	TT TN
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
Nominell utladningsstrøm	20 kA
Maximum discharge current	65 kA
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	264 V
[Opp] overspenningsvern nivå	<1,5 kV type 2
Lokal varsling	Flag (Hvit/rød)
Monteringsmetode	Plugg inn
Montering	Inn i SPD modul
9 mm polbredde	1,3
Høyde	50 mm
Bredde	12 mm
Dybde	57 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Response tid	< 25 ns

Miljø

Standarder	EN 61643-11 IEC 61643-1
Produktsertifikater	KEMA-KEUR[RETURN]NF
IP-grad	IP20 forside:
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,3 cm
Pakke 1 Bredde	9,6 cm
Pakke 1 Vekt	6,8 cm
Package 1 Weight	48 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,5 cm
Pakke 2 Bredde	10,9 cm
Pakke 2 Lengde	26,3 cm
Pakke 2 Vekt	663 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	6,68 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdelene og kabler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------