



### Teknisk informasjon

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Produkt eller type komponent | Cartridge                       |
| Kortnavn utstyr              | C40-350                         |
| Overspenningsvern type       | Electrical distribution network |

### Komplementær

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Overspenningsavleder klasse               | Type 2                                                            |
| Overspenningsavleder teknologi            | MOV                                                               |
| Anvendes til                              | Surge protection device iPRD40r<br>Surge protection device iPRD40 |
| Jordingssystem                            | TN<br>TT                                                          |
| [Ue] merkespenning                        | 230 V AC 50 Hz                                                    |
| Nominell utladningsstrøm                  | 15 kA                                                             |
| Maximum discharge current                 | 40 kA                                                             |
| [Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning | 350 V                                                             |
| [Opp] overspenningsvern nivå              | <1,4 kV type 2                                                    |
| Lokal varslings                           | Flag ( Hvit/rød)                                                  |
| Monteringsmetode                          | Plugg inn                                                         |
| Montering                                 | Inn i SPD modul                                                   |
| 9 mm polbredde                            | 2                                                                 |
| Høyde                                     | 57 mm                                                             |
| Bredde                                    | 18 mm                                                             |
| Dybde                                     | 56 mm                                                             |
| Vekt                                      | 0,051 kg                                                          |
| Farge                                     | Hvit ( RAL 9003)                                                  |
| Materiale                                 | PBT (polybutylene terephthalate)                                  |
| Response tid                              | < 25 ns                                                           |

### Miljø

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Standarder                       | EN 61643-11<br>IEC 61643-11: 2011 |
| Godkjenninger                    | CE                                |
| IP-grad                          | IP20 forside:                     |
| Relativ fuktighet                | 5...90 %                          |
| Driftshøyde                      | 0...2000 m                        |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...60 °C                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                       |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 2,2 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,4 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 9,4 cm  |
| Package 1 Weight         | 72 g    |
| Enhetstype pakke 2       | BB1     |
| Antall enheter i pakke 2 | 12      |
| Pakke 2 Høyde            | 8 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 10 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 28 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 927 g   |
| Enhetstype pakke 3       | S03     |
| Antall enheter i pakke 3 | 108     |
| Pakke 3 Høyde            | 30 cm   |
| Pakke 3 Bredde           | 30 cm   |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm   |
| Pakke 3 Vekt             | 8,87 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt            |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                           |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                           |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|