



#### Teknisk informasjon

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Produkt eller type komponent | Cartridge                       |
| Kortnavn utstyr              | C40-800 PV                      |
| Overspenningsvern type       | Electrical distribution network |

#### Komplementær

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Overspenningsavleder klasse               | Type 2                                |
| Overspenningsavleder teknologi            | MOV                                   |
| Anvendes til                              | Surge protection device iPRD PV-DC 2P |
| Nominell utladningsstrøm                  | 15 kA                                 |
| Maximum discharge current                 | 40 kA                                 |
| [Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning | 800 V DC                              |
| [Opp] overspenningsvern nivå              | <1,4 kV type 2                        |
| [Uoc] åpen krets spenning                 | 666 V                                 |
| Lokal varsling                            | Flag ( Hvit/rød)                      |
| Monteringsmetode                          | Plugg inn                             |
| Montering                                 | Inn i SPD modul                       |
| 9 mm polbredde                            | 2                                     |
| Høyde                                     | 57 mm                                 |
| Bredde                                    | 18 mm                                 |
| Dybde                                     | 56 mm                                 |
| Vekt                                      | 0,51 kg                               |
| Farge                                     | Hvit ( RAL 9003)                      |
| Materiale                                 | PBT (polybutylene terephthalate)      |
| Response tid                              | < 25 ns                               |

#### Miljø

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Standarder                       | EN 61643-11<br>IEC 61643-11: 2011 |
| Godkjenninger                    | CE                                |
| IP-grad                          | IP20 forside:                     |
| Relativ fuktighet                | 5...90 %                          |
| Driftshøyde                      | 0...2000 m                        |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...60 °C                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                       |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 2,3 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 7,5 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 9,5 cm   |
| Package 1 Weight         | 75 g     |
| Enhetstype pakke 2       | S03      |
| Antall enheter i pakke 2 | 108      |
| Pakke 2 Høyde            | 30 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 9,241 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                               |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>    |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>           |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                             |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>            |
| Produktets livssyklus      |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.       |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|