



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Cartridge
Kortnavn utstyr	C65-350
Overspenningsvern type	Electrical distribution network

Komplementær

Overspenningsavleder klasse	Type 2
Overspenningsavleder teknologi	MOV
Anvendes til	Surge protection device iPRD65r 1P Surge protection device iPRD65r 2P Surge protection device iPRD65r 3P Surge protection device iPRD65r 4P
Jordingssystem	TN TT
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
Nominell utladningsstrøm	20 kA
Maximum discharge current	65 kA
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning	350 V
[Opp] overspenningsvern nivå	<1,5 kV type 2
Lokal varslings	Flag (Hvit/rød)
Monteringsmetode	Plugg inn
Montering	Inn i SPD modul
9 mm polbredde	2
Høyde	57 mm
Bredde	18 mm
Dybde	56 mm
Vekt	0,075 kg
Farge	Hvit (RAL 9003)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Response tid	< 25 ns

Miljø

Standarder	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Godkjenninger	CE
IP-grad	IP20 forside:
Relativ fuktighet	5...90 %
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	9 cm
Package 1 Weight	100 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	28,5 cm
Pakke 2 Vekt	1,293 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	12,35 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------