



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC and fault contact
Kortnavn utstyr	OF+SD 24
Applikasjon	For Smartlink interface
Type signalkontakter	1 NO + 1 NC
[In] merkestrøm	DC-12 2...100 mA at 24 V, DC +/- 20%
9 mm polbredde	1

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	500 V i samsvar med IEC 60664-1
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60664-1
Lokal varslings	Mekanisk varsel
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Bunn: ja
Høyde	85,5 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	28 g
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	20000 sykluser i samsvar med IEC 60947-5-4
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemme Ti24 (Topp) 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - Stiv Fjærklemme Ti24 (Topp) 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - Fleksibel
Avmantlingslengde	10 mm

Miljø

Standarder	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Godkjenninger	CE
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Overspenningskategori	III
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8 cm
Pakke 1 Bredde	2 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	36 g

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,7 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	26,5 cm
Pakke 2 Vekt	487 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	4,871 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------