



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Feilkontakt
Kortnavn utstyr	SD
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	0,1...6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 v, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Lokal varslings	Mekanisk varsel
Monteringsmetode	Klips på
Montasjeplassering	Left side of circuit-breaker
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp: ja
Høyde	85,3 mm
Bredde	9 mm
Dybde	68 mm
Vekt	30 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (Bunn) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - Stiv Skrutilkobling (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - Fleksibel Skrutilkobling (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m Bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA
Godkjenninger	EAC CCC
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installator ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,7 cm
Pakke 1 Bredde	1,8 cm
Pakke 1 Vekt	9,4 cm
Package 1 Weight	46 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,4 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	23,5 cm
Pakke 2 Vekt	636 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	6,165 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------