



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn utstyr	OFS
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	AC-12 3 A at 380 - 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp: ja
Høyde	85,3 mm
Bredde	9 mm
Dybde	78,5 mm
Vekt	33 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Klemme (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel Klemme (Bunn) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - stiv Klemme (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Forurensningsgrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	0,95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 cm
Pakke 1 Bredde	7,8 cm
Pakke 1 Vekt	9,3 cm
Package 1 Weight	42 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	9 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	25,8 cm

Pakke 2 Vekt	631 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	5,688 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------