



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produktnavn	Acti 9 C60H-DC
Produkt eller type komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr	C60H-DC
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	1P
Antall poler med vern	1
[In] merkestrøm	25 A på 25 °C
Type nettverk	DC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	C
Bryteevne	10 KA Icu på 220 V DC i samsvar med EN 60947-2 10 KA Icu på 220 V DC i samsvar med IEC 60947-2 6 KA Icu på 250 V DC i samsvar med EN 60947-2 6 KA Icu på 250 V DC i samsvar med IEC 60947-2 20 KA Icu på 110 V DC i samsvar med EN 60947-2 20 KA Icu på 110 V DC i samsvar med IEC 60947-2
Utnyttelsekategori	Kategori A i samsvar med EN 60947-2 Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2 Ja i samsvar med EN 60947-2

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V DC
[Ics] service bryteevne	15 KA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 110 V DC 15 KA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 110 V DC 4,5 KA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 250 V DC 4,5 KA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 250 V DC 7,5 KA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 220 V DC 7,5 KA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220 V DC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V DC i samsvar med IEC 60947-2 500 V DC i samsvar med EN 60947-2
[Uimp] nominell impuls-spenning	6 kV i samsvar med EN 60947-2 6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp eller bunn: Standard
9 mm polbredde	2
Vekt	0,128 kg
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	3000 sykluser L/R = 2 ms
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Beskrivelse av låsemuligheter	I posisjon O
Tiltrekningsmoment	Hovedstrøm: 2,5 N.m topp eller bunn
Jordfeilbeskyttelse	Uten

Miljø

Standarder	EN 60947-2 IEC 60947-2
Forurensningsgrad	3 i samsvar med EN 60947-2 3 i samsvar med IEC 60947-2
Overspenningskategori	IV
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-2
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,3 cm
Pakke 1 Bredde	1,8 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	121,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	2,85 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	20,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,421 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	17,666 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------