



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iSW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	iSW
Applikasjon	Kontroll
Antall poler	1P
Utnyttelsekategori	AC-22A
Egnethet for isolasjon	Ja

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	20 A på 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	250 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] nominell impuls-spenning	4 kV
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	77 mm
Bredde	18 mm
Dybde	70 mm
Farge	Grå
Mekanisk levetid	300000 sykluser
Elektrisk levetid	30000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer - 10 mm ² - Stiv Tunnelklemmer - 10 mm ² - Fleksibel Tunnelklemmer - 10 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1,2 N.m

Miljø

Standarder	EN/IEC 60669-2-4
IP-grad	IP4
Forurensninggrad	2
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,8 cm
Pakke 1 Vekt	6,8 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,8 cm
Pakke 2 Bredde	9,4 cm
Pakke 2 Lengde	22,2 cm
Pakke 2 Vekt	676,0 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	8,553 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------