



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iSW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	iSW
Applikasjon	Kontroll Isolasjon
Antall poler	1P
Utnyttelsekategori	AC-22A
Egnethet for isolasjon	Ja

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	63 A på 240 V AC 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	240 V AC 50/60 Hz
[Icm] maks nominell slutteeve ved kortslutning	5 kA lastbryter alene
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	1260 A
[Ui] isolasjonsspenning	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominell impuls-spenning	6 kV
Kontrolltype	Kipp
Lokal varslings	PÅ/AV indikasjon
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp eller bunn: ja
9 mm polbredde	2
Høyde	85 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	15000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer (topp eller bunn) - <= 1 x 50 mm ² - Stiv Tunnelklemmer (topp eller bunn) - <= 1 x 35 mm ² - Fleksibel Tunnelklemmer (topp eller bunn) - <= 1 x 35 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	14 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m

Miljø

Standarder	IEC 60947-3 EN 60947-3
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,800 cm
Pakke 1 Bredde	7,300 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	83,900 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	22,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,061 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	132
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	12,076 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------