



### Teknisk informasjon

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Serie                        | Acti9                 |
| Produktnavn                  | Acti 9 iSW            |
| Produkt eller type komponent | Lastbryter            |
| Kortnavn utstyr              | iSW                   |
| Applikasjon                  | Kontroll<br>Isolasjon |
| Antall poler                 | 3P                    |
| Utnyttelsekategori           | AC-22A                |
| Egnethet for isolasjon       | Ja                    |

### Komplementær

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] nominell driftsstrøm                      | 100 A på 415 v AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ue] merkespenning                             | 415 v AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Icm] maks nominell slutteeve ved kortslutning | 5 kA lastbryter alene                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm       | 1500 A                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ui] isolasjonsspenning                        | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Uimp] nominell impuls-spenning                | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontrolltype                                   | Kipp                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lokal varslings                                | PÅ/AV indikasjon                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontaktposisjonsindikering                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Monteringsmetode                               | Fast                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Montering                                      | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet | Topp eller bunn: ja                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 mm polbredde                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Høyde                                          | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bredde                                         | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dybde                                          | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Farge                                          | Hvit                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mekanisk levetid                               | 20000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elektrisk levetid                              | 10000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tilkoblingsklemmer                             | Tunnelklemmer ( topp eller bunn) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - Stiv<br>Tunnelklemmer ( topp eller bunn) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - Fleksibel<br>Tunnelklemmer ( topp eller bunn) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - fleksibel med endehylse |
| Avmantlingslengde                              | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiltrekningsmoment                             | 3,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Miljø

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Standarder                       | IEC 60947-3<br>EN 60947-3 |
| IP-grad                          | IP20                      |
| Forurensninggrad                 | 3                         |
| Tropisk beskyttelse              | 2                         |
| Relativ fuktighet                | 95 % på 55 °C             |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...60 °C               |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C               |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 5,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 9,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 250,000 g |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 4         |
| Pakke 2 Høyde            | 8,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 10,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 22,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 1,053 kg  |
| Enhetstype pakke 3       | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 44        |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 11,987 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                               |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>               |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                              |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                              |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                              |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                             |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                                |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | HU |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|