



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iSW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	iSW
Applikasjon	Isolasjon Kontroll
Antall poler	4P
Utnyttelsekategori	AC-22A
Egnethet for isolasjon	Ja

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	125 A på 415 v AC 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	415 v AC 50/60 Hz
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	5 kA lastbryter alene
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	1500 A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominell impuls-spenning	6 kV
Kontrolltype	Kipp
Lokal varslings	PÅ/AV indikasjon
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp eller bunn: ja
9 mm polbredde	8
Høyde	85 mm
Bredde	72 mm
Dybde	73 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	2500 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer (topp eller bunn) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - Stiv Tunnelklemmer (topp eller bunn) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - Fleksibel Tunnelklemmer (topp eller bunn) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	14 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m

Miljø

Standarder	IEC 60947-3 EN 60947-3
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,300 cm
Pakke 1 Bredde	7,100 cm
Pakke 1 Vekt	9,300 cm
Package 1 Weight	332,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	8,100 cm
Pakke 2 Bredde	9,800 cm
Pakke 2 Lengde	21,700 cm
Pakke 2 Vekt	1,050 kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	33
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	12,114 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------