



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Add-on residual current devices
Kortnavn utstyr	Vigi iC60
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	40 A
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Earth leakage protection type	Type A-SI
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	400...415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-1 400...415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
Standarder	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
9 mm polbredde	7

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] nominell impuls spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Kompatibel med	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Produktkompatibilitet	Enkelklemme
Lokal varslings	Trip indicator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Elektrisk forbindelse med MCB	By screws
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Bunn: ja
Høyde	91 mm
Bredde	117 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	0,21 kg
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme downside for 1 kabel (kabler) 1...35 mm ² Stiv uten endehylse Tunnel type klemme downside for 1 kabel (kabler) 1...25 mm ² Fleksibel uten endehylse Tunnel type klemme downside for 1 kabel (kabler) 1...25 mm ² Fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	14 mm for Bunn connection
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m Bunn

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 3000 A i samsvar med IEC 61009-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,7 cm
Pakke 1 Bredde	12,0 cm
Pakke 1 Vekt	14,7 cm
Package 1 Weight	259,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,36 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------