



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Add-on residual current devices
Kortnavn utstyr	Vigi iC60
Antall poler	4P
[In] merkestrøm	63 A
Jordfeil følsomhet	300 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Earth leakage protection type	Type A
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 61009-1
Standarder	IEC 61009-1 EN 61009-1
9 mm polbredde	7

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] nominell impuls-spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Kompatibel med	Acti 9 Acti9 iC60
Produktkompatibilitet	Doble klemmer
Lokal varsling	Trip indicator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Elektrisk forbindelse med MCB	By screws
Høyde	91 mm
Bredde	135 mm
Dybde	74 mm
Vekt	0,245 kg
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer downside1...35 mm ² Stiv Tunnelklemmer downside1...25 mm ² Fleksibel
Avmantlingslengde	14 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 250 A i samsvar med IEC 61009-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,5 cm
Pakke 1 Bredde	11,5 cm
Pakke 1 Vekt	14 cm
Package 1 Weight	250 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,251 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdelar i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------