



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Add-on residual current devices
Kortnavn utstyr	Vigi iC60
Antall poler	2P
[In] merkestrøm	63 A
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Earth leakage protection type	Type A-SI
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 61009-1
Standarder	IEC 61009-1 EN 61009-1
9 mm polbredde	4

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] nominell impuls spenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Kompatibel med	Acti 9 Acti9 iC60
Produktkompatibilitet	Doble klemmer
Lokal varsling	Trip indicator
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Elektrisk forbindelse med MCB	By screws
Høyde	91 mm
Bredde	72 mm
Dybde	74 mm
Vekt	0,165 kg
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer downside1...35 mm² Stiv Tunnelklemmer downside1...25 mm² Fleksibel
Avmantlingslengde	14 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 3000 A i samsvar med IEC 61009-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,6 cm
Pakke 1 Bredde	7,7 cm
Pakke 1 Vekt	11,5 cm
Package 1 Weight	188 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	5,56 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdelar i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------