



## Teknisk informasjon

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie                           | Acti 9              |
| Produkt eller type komponent    | Kam samleskinne     |
| Monteringsmetode                | Horisontal          |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Lines description               | 3L                  |
| Length in 18 mm modules         | 55                  |

## Komplementær

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Antall moduler                | 22 måter Aux + 2 L                 |
| Poles configuration for 1 way | 1 x 2P                             |
| Senteravstand fane            | 18 mm                              |
| Type konnektor                | Tann                               |
| Avstanden mellom måte         | 45 mm                              |
| Merking                       | L1 L2 L3                           |
| Isolasjon                     | Isolert                            |
| Enhetens utseende             | Cuttable                           |
| [Ie] nominell driftsstrøm     | 100 A på 40 °C                     |
| [Ue] merkespenning            | 415 v AC                           |
| [Ui] isolasjonsspenning       | 500 V AC i samsvar med IEC 61439-2 |
| Montasjeplassering            | Topp på dobbel terminal            |
| 9 mm polbredde                | 110                                |
| Bredde                        | 990 mm                             |
| Farge                         | Hvit ( RAL 9003)                   |
| Kompatibel med                | Acti 9 Acti9 iC60                  |

## Miljø

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Standarder       | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-2                |
| Brannmotstand    | 960 °C ( 30 s ) i samsvar med IEC 60695-2-1 |
| Forurensninggrad | 3 i samsvar med IEC 60947-7-1               |
| IP-grad          | IP20 with end-pieces and tooth covers       |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 5,500 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 9,000 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 107,500 cm |
| Package 1 Weight         | 527,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | CAR        |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Antall enheter i pakke 2 | 5          |
| Pakke 2 Høyde            | 5,500 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 9,000 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 107,500 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 2,937 kg   |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 80         |
| Pakke 3 Høyde            | 75,000 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 58,992 kg  |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                           |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|