



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	12

Komplementær

Antall moduler	4 N + 3 L (balanced)
Poles configuration for 1 way	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Senteravstand fane	9 Mm mellom fase og nøytral 18 mm mellom fasene
Type konnektor	Tann
Avstanden mellom måte	54 mm
Merking	N L1 N L2 N L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
Inkludert utstyr	End-pieces Tooth covers
[Ie] nominell driftsstrøm	80 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	230 V AC Ph/N 400V AC Ph/Ph
[Ui] isolasjonsspenning	440 V AC i samsvar med IEC 61439-1
[Uimp] nominell impuls-spenning	4 kV
Montasjeplassering	Topp på tunnelklemmer
9 mm polbredde	24
Høyde	32 mm
Bredde	218 mm
Dybde	28 mm
Vekt	150 g
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vig Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vig Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vig Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vig iCG40 Acti9 Acti9 iID40

Miljø

Standarder	EN/IEC 60439-1
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60439-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,200 cm
Pakke 1 Bredde	2,800 cm
Pakke 1 Vekt	27,600 cm
Package 1 Weight	148,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	7,000 cm
Pakke 2 Bredde	16,500 cm
Pakke 2 Lengde	31,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,862 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	600
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	107,500 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------