



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	24

Komplementær

Antall moduler	6 N + L + Vigi
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N 1 x 2P
Senteravstand fane	18 mm
Type konnektor	Tann
Avstanden mellom måte	74 mm
Merking	N L1 N L2 N L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	415 v AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC i samsvar med IEC 61439-2
Montasjeplassering	Topp på tunnelklemmer
9 mm polbredde	48
Bredde	432 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Vigi iC60
Kompatibilitet	Add-on residual current devices 40/63 A

Miljø

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-7-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,100 cm
Pakke 1 Bredde	3,000 cm
Pakke 1 Vekt	39,300 cm

Package 1 Weight	205,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	6,300 cm
Pakke 2 Bredde	8,800 cm
Pakke 2 Lengde	46,700 cm
Pakke 2 Vekt	1,128 kg
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	12,361 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------