



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Lines description	1L
Length in 18 mm modules	24

Komplementær

Antall moduler	24 ways 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P
Senteravstand fane	18 mm
Type konnektor	Tann
Avstanden mellom måte	18 mm
Merking	L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Cuttable
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	415 v AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC i samsvar med IEC 61439-2
Montasjeplassering	Top or bottom på tunnelklemmer Top or bottom på dobbel terminal
9 mm polbredde	48
Bredde	430 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iID K Acti 9 Acti 9 iSW Acti 9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Miljø

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-7-1
IP-grad	IP20 with end-pieces and tooth covers

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1 cm
Pakke 1 Bredde	3,1 cm
Pakke 1 Vekt	43,2 cm
Package 1 Weight	99,8 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,2 cm
Pakke 2 Bredde	9 cm
Pakke 2 Lengde	46,7 cm
Pakke 2 Vekt	1,118 kg
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	40 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	11,996 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------