



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produktnavn	Acti9 VDIS
Produkt eller type komponent	Vertical distribution block
Kompatibel med	Pragma Prisma G Prisma Pack 250 Prisma Pack 160 PrismaSeT S

Komplementær

Antall poler	3P + N
[in] merkestrøm	125 A
[ue] merkespenning	250/440 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] nominell impuls spenning	6 kV
Antall rekkeklemmer	1 med 66 kurs
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: tunnelklemmer 10...35 mm ² Fordeling: push-in spring terminals 1,5...10 mm ² (Stiv) Fordeling: push-in spring terminals 4...16 mm ² (Mangetrådet) Fordeling: push-in spring terminals 1,5...16 mm ² (Fleksibel) Fordeling: push-in spring terminals 1,5...16 mm ² (fleksibel med endehylse)
Fordelingsblokk utgående	14 hull for per phase 24 holes for nøytral
Forurensninggrad	3
Høyde	680 mm
Dybde	71,5 mm
Bredde	40,5 mm
Vekt	2,04 kg

Miljø

IP-grad	IPxx B
---------	--------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,300 cm
Pakke 1 Bredde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	73,000 cm
Package 1 Weight	2,182 kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	54
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm

Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	132,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------