



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produkt eller type komponent	Temperatur sensor
Produsert i	Fridge
Produktkompatibilitet	Wireless access point

Komplementær

Kompatibel med	Harmony XB5R ZBRA trådløs og batteriløs serie
Farge	Hvit
Kommunikasjonsport protokoll	Zigbee green power på 2,405 GHz i samsvar med IEEE 802.15.4
Maksimum radioeffekt	4 dBm
Maksimum føleavstand	100 m i fritt felt
Syklus tid	2 min for measuring and transmission
Displaytype	1 LED (grønn) for kommunikasjonsstatus
Forsyning	Internal battery
Festemethode	Limbånd Med 2 skruer Med klemme
Standarder	IEC 60950 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 61326-1 EN 62311:2007 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 ETSI EN 300 328
Nøyaktighet	+/- 1 °C
Høyde	15 mm
Bredde	40 mm
Dybde	40 mm
Vekt	15 g
Antall pr. sett	Sett á 4

Miljø

Produktsertifikater	IC[RETURN]FCC
IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur for drift	-30...55 °C
Relativ fuktighet	0...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,7 cm
Pakke 1 Vekt	13,5 cm
Package 1 Weight	107,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	1,472 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------