



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Add-on residual current devices
Kortnavn utstyr	Vigi iC40
Kompatibel med	Acti9 Acti9 iC40
Antall poler	1P + N
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	25 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	300 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type A
Produktsertifikater	CE
Godkjenninger	OVE IMQ

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
Lokal varsling	Feilindikering
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Elektrisk forbindelse med MCB	By screws
9 mm polbredde	2
Høyde	95 mm
Bredde	36 mm
Dybde	74 mm
Vekt	90 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	10000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme Bunn1...16 mm ² Stiv Tunnel type klemme Bunn1...10 mm ² Fleksibel
Avmantlingslengde	14 mm for Bunn connection
Tiltrekningsmoment	2 N.m Bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 61009-2-1
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	3 i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m

Omgivelsestemperatur for drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,3 cm
Pakke 1 Bredde	4,3 cm
Pakke 1 Vekt	11,3 cm
Package 1 Weight	109,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,263 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------