



### Teknisk informasjon

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Serie                          | Acti 9                 |
| Produktnavn                    | Acti9 iID              |
| Produkt eller type komponent   | Reststrømbryter (rccb) |
| Kortnavn utstyr                | iID                    |
| Antall poler                   | 4P                     |
| Plassering av nøytral          | VENSTRE                |
| [In] merkestrøm                | 63 A                   |
| Type nettverk                  | AC                     |
| Jordfeil følsomhet             | 30 mA                  |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan               |
| Jordfeilvern klasse            | Type A                 |

### Komplementær

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ue] merkespenning                  | 380 - 415 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jordfeil utløsning teknologi        | Spenningsuavhengig                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rangert bryte og lage kapasitet     | Idm 1500 A<br>Im 1500 A                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Betinget merkekontaktslutningsstrøm | 10 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ui] isolasjonsspenning             | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Uimp] nominell impuls-spenning     | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kontaktposisjonsindikering          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontrolltype                        | Kipp                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monteringsmetode                    | Klips på                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montering                           | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 mm polbredde                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Høyde                               | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bredde                              | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dybde                               | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vekt                                | 0,37 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Farge                               | Hvit                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mekanisk levetid                    | 20000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elektrisk levetid                   | AC-1: 15000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beskrivelse av låsemuligheter       | Utstyr for hengelås                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tilkoblingsklemmer                  | Dobbel terminal front1...35 mm² Stiv<br>Dobbel terminal front1...25 mm² Fleksibel<br>Dobbel terminal front1...25 mm² fleksibel med endehylse<br>Dobbel terminal bakside1...25 mm² Stiv<br>Dobbel terminal bakside1...16 mm² Fleksibel<br>Dobbel terminal bakside1...16 mm² fleksibel med endehylse |
| Avmantlingslengde                   | 14 mm for topp eller bunn connection                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiltrekningsmoment                  | 3,5 N.m topp eller bunn                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 61008-1<br>EN/IEC 61008-2-1                                              |
| IP-grad                          | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529 |
| Forurensninggrad                 | 3                                                                               |
| Elektromagnetisk kompatibilitet  | 8/20 µs impulsmotstand, 250 A i samsvar med EN/IEC 61008-1                      |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...60 °C                                                                     |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                     |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 8,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 10,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 7,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 427,000 g |
| Enhetstype pakke 2       | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 27        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 11,954 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>        |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                     |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>     |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                        |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                           |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|