



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iID
Produkt eller type komponent	Reststrømbryter (rccb)
Kortnavn utstyr	iID
Applikasjon	Electrical Vehicle charger
Antall poler	2P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	40 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type B-EV (Electric Vehicle)
Godkjenninger	VDE NF IMQ KEMA

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang Group incomer
Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
Rangert bryte og lage kapasitet	Idm 1500 A Im 1500 A
Betinget merke kortslutningsstrøm	10 kA
[Ui] isolasjonsspenning	250 V
[Uimp] nominell impuls spenning	6 kV
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	Trip indicator PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Høyde	88 mm
Bredde	72 mm
Dybde	79 mm
Vekt	350 g
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	15000 sykluser
Beskrivelse av låsemuligheter	Utstyr for hengelås
Tilkoblingsklemmer	Dobbel terminal front1...35 mm² Stiv Dobbel terminal front1...25 mm² Fleksibel Dobbel terminal front1...25 mm² fleksibel med endehylse Dobbel terminal bakside1...25 mm² Stiv Dobbel terminal bakside1...16 mm² Fleksibel Dobbel terminal bakside1...16 mm² fleksibel med endehylse

Avmantlingslengde	14 mm for topp eller bunn connection
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m topp eller bunn

Miljø

Standarder	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
Produktsertifikater	CCC[RETURN]KC
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK05
Forurensninggrad	3
Overspenningskategori	IV
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 3 kA i samsvar med EN/IEC 61008-1
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur for drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	8,5 cm
Pakke 1 Vekt	10,0 cm
Package 1 Weight	361,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	10,227 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------