



Teknisk informasjon

Range	Actassi
Product	Dekkplate med adaptere
Product destination	Fiberpanel
Inkludert utstyr	6 duplex multi-mode adapter for LC

Komplementær

Materiale	PC
Festemethode	Sneppfeste
Colour	Sort
Bredde	120 mm
Høyde	35 mm
Dybde	5,6 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,7 cm
Pakke 1 Bredde	4,7 cm
Pakke 1 Vekt	14 cm
Package 1 Weight	48,4 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	96
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	29,9 cm
Pakke 2 Lengde	39,8 cm
Pakke 2 Vekt	5,346 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	2304
Pakke 3 Høyde	102 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	140,814 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------