



Teknisk informasjon

Range of product	Actassi
Produkt eller type komponent	Fiber spleisekassett
Farge	Kassett: grå

Komplementær

Kompatibel med	Actassi 19" fibre optisk panel
Produsert i	Fiberpanel ubestykkt
Sammensetning	1 deksel 1 splice tray 2 innsats 2 cable disc 1 kabelnippel 1 cable gland holder 4 skrue 4 mutter 30 heat shrink splice protector tube 4 ring
Antall porter	24
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Mounting type	Med 2 skruer with fibre patch panel Med nagle with fibre patch panel with quick-fix function
Lengde	155,2 mm
Høyde	10 mm
Bredde	92,4 mm
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	18,8 cm
Pakke 1 Vekt	19,2 cm
Package 1 Weight	258,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	39,7 cm
Pakke 2 Lengde	59,8 cm
Pakke 2 Vekt	9,988 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	432

Pakke 3 Høyde	102,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	132,356 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------