




Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Singlemode fiber patchkabel
Farge	Kappe: Gul SC duplex hus: Blå SC duplex kappe: Blå SC duplex klips: Blå
Kabelpakke	Roll av 1 m
Forpakning	plastpose

Komplementær

Maximum attenuation	0,45 DB / 1 km på 1310 nm 0,3 dB / 1 km på 1550 nm
Bøyeradius	32 mm dynamic 16 mm statisk
Maximum insertion loss	0,2 dB SC
Minimum return loss	50 dB SC
Fiber ytelse	OS2 9/125 µm
Fiber diameter	600 µm
Terminering 1	SC
Terminering 2	SC
Type mantel	Zip 2 x 1,6 mm
Brukervilkår	Patching
Byttemodus	Duplex
Mode of transmission	Single mode
Antall optiske fibre	2
Bredde	3,4 mm
Høyde	1,6 mm
Materiale	Keramisk: SC konnektor hylse Termoplast: SC duplex hus TPE (termoplastisk elastomer): kappe
Kabellengde	1 m
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivende lufttemperatur for installasjon	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Standarder	Flammhemmende: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Ytelse på fiber: ITU G.652.D SC konnektor: TIA/EIA-604-3 SC konnektor: IEC 61754-4 Ed.2 Ytelse på fiber: IEC 60793-2-10 Type B1.3 Ytelse på fiber: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Flammhemmende: IEC 60332-3C Ytelse på fiber: TIA/EIA-568-C.3 Flammhemmende: UL 94 V0

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,7 cm
Pakke 1 Bredde	19 cm
Pakke 1 Vekt	19 cm
Package 1 Weight	33 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	14 cm
Pakke 2 Bredde	19 cm
Pakke 2 Lengde	19 cm
Pakke 2 Vekt	740 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	2,406 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------