


ACTFP2CL1M35M30

Actassi fiber patchkabel - OM3 50/125 - SCd-
LCd - LSZH - 3m



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Multimode fiber patchkabel
Farge	Kappe: turkis LC duplex hus: turkis LC duplex kappe: Hvit LC duplex klips: turkis SC duplex hus: turkis SC duplex kappe: turkis SC duplex klips: turkis
Kabelpakke	Roll av 3 m
Forpakning	plastpose

Komplementær

Maximum attenuation	3,5 DB / 1 km på 850 nm 1,5 dB / 1 km på 1300 nm
Bøyeradius	32 mm dynamic 16 mm statisk
Maximum insertion loss	0,2 DB SC 0,2 dB LC
Minimum return loss	30 DB SC 30 dB LC
Fiber ytelse	OM3 50/125 µm
Fiber diameter	600 µm
Terminering 1	SC
Terminering 2	LC
Type mantel	Zip 2 x 1,6 mm
Brukervilkår	Patching
Byttemodus	Duplex
Mode of transmission	Multi mode
Antall optiske fibre	2
Bredde	3,4 mm
Høyde	1,6 mm
Materiale	Keramisk: SC konnektor hylse Keramisk: LC konnektor hylse Termoplast: SC duplex hus Termoplast: LC duplex hus TPE (termoplastisk elastomer): kappe
Kabellengde	3 m
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installator ansvarlig for å utføre egnert og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivende lufttemperatur for installasjon	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Standarder	Ytelse på fiber: ITU G.651 Flammhemmende: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Ytelse på fiber: IEC 60793-2-10 Type A1a.2 SC konnektor: TIA/EIA-604-3 SC konnektor: IEC 61754-4 Ed.2 LC konnektor: TIA/EIA-604-10 A LC konnektor: IEC 61754-20 Ed.2 Ytelse på fiber: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 Flammhemmende: IEC 60332-3C Ytelse på fiber: TIA/EIA-568-C.3 Flammhemmende: UL 94 V0

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,9 cm
Pakke 1 Bredde	19 cm
Pakke 1 Vekt	19 cm
Package 1 Weight	37 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	2,352 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------