



## Teknisk informasjon

|                              |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Actassi                                                                                    |
| Produkt eller type komponent | Multimode fiber patchkabel                                                                 |
| Farge                        | Kappe: turkis<br>LC duplex hus: turkis<br>LC duplex kappe: Hvit<br>LC duplex klips: turkis |
| Kabelpakke                   | Roll av 2 m                                                                                |
| Forpakning                   | plastpose                                                                                  |

## Komplementær

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum attenuation    | 3,5 DB / 1 km på 850 nm<br>1,5 dB / 1 km på 1300 nm                                               |
| Bøyeradius             | 32 mm dynamic<br>16 mm statisk                                                                    |
| Maximum insertion loss | 0,2 dB LC                                                                                         |
| Minimum return loss    | 30 dB LC                                                                                          |
| Fiber ytelse           | OM3 50/125 µm                                                                                     |
| Fiber diameter         | 600 µm                                                                                            |
| Terminering 1          | LC                                                                                                |
| Terminering 2          | LC                                                                                                |
| Type mantel            | Zip 2 x 1,6 mm                                                                                    |
| Brukervilkår           | Patching                                                                                          |
| Byttemodus             | Duplex                                                                                            |
| Mode of transmission   | Multi mode                                                                                        |
| Antall optiske fibre   | 2                                                                                                 |
| Bredde                 | 3,4 mm                                                                                            |
| Høyde                  | 1,6 mm                                                                                            |
| Materiale              | Keramisk: LC konnektor hylse<br>Termoplast: LC duplex hus<br>TPE (termoplastisk elastomer): kappe |
| Kabellengde            | 2 m                                                                                               |
| Targeted region        | Europe<br>Asia Pacific.                                                                           |

## Miljø

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for drift            | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omgivende lufttemperatur for installasjon | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring          | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standarder                                | Ytelse på fiber: ITU G.651<br>Flammhemmende: IEC 60332-1<br>IEC 60754-1<br>IEC 60754-2<br>IEC 61034<br>Ytelse på fiber: IEC 60793-2-10 Type A1a.2<br>LC konnektor: TIA/EIA-604-10 A<br>LC konnektor: IEC 61754-20 Ed.2<br>Ytelse på fiber: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3<br>Flammhemmende: IEC 60332-3C<br>Ytelse på fiber: TIA/EIA-568-C.3<br>Flammhemmende: UL 94 V0 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 0,8 cm     |
| Pakke 1 Bredde           | 16,0 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 16,0 cm    |
| Package 1 Weight         | 31,77 g    |
| Enhetstype pakke 2       | CAR        |
| Antall enheter i pakke 2 | 240        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,0 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 39,7 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 59,8 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 11,005 kg  |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 2880       |
| Pakke 3 Høyde            | 102,0 cm   |
| Pakke 3 Bredde           | 80,0 cm    |
| Pakke 3 Lengde           | 120,0 cm   |
| Pakke 3 Vekt             | 150,058 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                        |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                       |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|