



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Multimode fiber patchkabel
Farge	Kappe: turkis LC duplex hus: turkis LC duplex kappe: Hvit LC duplex klips: turkis
Kabelpakke	Roll av 5 m
Forpakning	plastpose

Komplementær

Maximum attenuation	3,5 DB / 1 km på 850 nm 1,5 dB / 1 km på 1300 nm
Bøyeradius	32 mm dynamic 16 mm statisk
Maximum insertion loss	0,2 dB LC
Minimum return loss	30 dB LC
Fiber ytelse	OM3 50/125 µm
Fiber diameter	600 µm
Terminering 1	LC
Terminering 2	LC
Type mantel	Zip 2 x 1,6 mm
Brukervilkår	Patching
Byttemodus	Duplex
Mode of transmission	Multi mode
Antall optiske fibre	2
Bredde	3,4 mm
Høyde	1,6 mm
Materiale	Keramisk: LC konnektor hylse Termoplast: LC duplex hus TPE (termoplastisk elastomer): kappe
Kabellengde	5 m
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivende lufttemperatur for installasjon	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Standarder	Ytelse på fiber: ITU G.651 Flammhemmende: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Ytelse på fiber: IEC 60793-2-10 Type A1a.2 LC konnektor: TIA/EIA-604-10 A LC konnektor: IEC 61754-20 Ed.2 Ytelse på fiber: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM3 Flammhemmende: IEC 60332-3C Ytelse på fiber: TIA/EIA-568-C.3 Flammhemmende: UL 94 V0

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,4 cm
Pakke 1 Bredde	19 cm
Pakke 1 Vekt	19 cm
Package 1 Weight	40 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	2,177 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	1440
Pakke 3 Høyde	102 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	104,76 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------