

## Teknisk informasjon

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Actassi                                                                           |
| Produkt eller type komponent | Singlemode fiber patchkabel                                                       |
| Farge                        | Kappe: Gul<br>LC duplex hus: Blå<br>LC duplex klips: Blå<br>LC duplex kappe: Hvit |
| Kabelpakke                   | Roll av 3 m                                                                       |
| Forpakning                   | plastpose                                                                         |

## Komplementær

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum attenuation    | 0,45 DB / 1 km på 1310 nm<br>0,3 dB / 1 km på 1550 nm                                             |
| Bøyeradius             | 32 mm dynamic<br>16 mm statisk                                                                    |
| Maximum insertion loss | 0,2 dB LC                                                                                         |
| Minimum return loss    | 50 dB LC                                                                                          |
| Fiber ytelse           | OS2 9/125 µm                                                                                      |
| Fiber diameter         | 600 µm                                                                                            |
| Terminering 1          | LC                                                                                                |
| Terminering 2          | LC                                                                                                |
| Type mantel            | Zip 2 x 1,6 mm                                                                                    |
| Brukervilkår           | Patching                                                                                          |
| Byttemodus             | Duplex                                                                                            |
| Mode of transmission   | Single mode                                                                                       |
| Antall optiske fibre   | 2                                                                                                 |
| Bredde                 | 3,4 mm                                                                                            |
| Høyde                  | 1,6 mm                                                                                            |
| Materiale              | Keramisk: LC konnektor hylse<br>Termoplast: LC duplex hus<br>TPE (termoplastisk elastomer): kappe |
| Kabellengde            | 3 m                                                                                               |
| Targeted region        | Europe<br>Asia Pacific.                                                                           |

## Miljø

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for drift            | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omgivende lufttemperatur for installasjon | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur for lagring          | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standarder                                | Flammhemmende: IEC 60332-1<br>IEC 60754-1<br>IEC 60754-2<br>IEC 61034<br>Ytelse på fiber: ITU G.652.D<br>LC konnektor: TIA/EIA-604-10 A<br>LC konnektor: IEC 61754-20 Ed.2<br>Ytelse på fiber: IEC 60793-2-10 Type B1.3<br>Ytelse på fiber: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2<br>Flammhemmende: IEC 60332-3C<br>Ytelse på fiber: TIA/EIA-568-C.3<br>Flammhemmende: UL 94 V0 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 1,0 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 16,0 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 16,0 cm   |
| Package 1 Weight         | 39,77 g   |
| Enhetstype pakke 2       | CAR       |
| Antall enheter i pakke 2 | 180       |
| Pakke 2 Høyde            | 30,0 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 39,7 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 59,8 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 10,538 kg |
| Enhetstype pakke 3       | P12       |
| Antall enheter i pakke 3 | 2160      |
| Pakke 3 Høyde            | 102,0 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 80,0 cm   |
| Pakke 3 Lengde           | 120,0 cm  |
| Pakke 3 Vekt             | 144,46 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                        |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                       |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|