



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Multimode fiber pigtail
Farge	Kappe: magenta SC housing: turkis SC boot: turkis
Kabelpakke	Roll av 1 m
Forpakning	plastpose

Komplementær

Maximum attenuation	3,5 DB / 1 km på 850 nm 1,5 dB / 1 km på 1300 nm
Bøyeradius	50 mm dynamic 30 mm statisk
Maximum insertion loss	0,2 dB SC
Minimum return loss	30 dB SC
Fiber ytelse	OM4 50/125 µm
Fiber diameter	900 µm
Byttemodus	Simplex
Mode of transmission	Multi mode
Antall optiske fibre	1
Yttre diameter kabel	0,9 mm +/- 0.2 mm
Materiale	Keramisk: SC konnektor hylse
Kabellengde	1 m
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivende lufttemperatur for installasjon	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Standarder	SC konnektor: TIA/EIA-604-3 SC konnektor: IEC 61754-4 Ed.2 Ytelse på fiber: TIA/EIA-568-C.3 Ytelse på fiber: ITU G.651.1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Flammhemmende: IEC 60332-1 Flammhemmende: IEC 60332-3C Flammhemmende: UL 94 V0 Ytelse på fiber: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4 Ytelse på fiber: IEC 60793-2-10 Type A1a.3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,28 cm
Pakke 1 Bredde	19,0 cm
Pakke 1 Vekt	19,0 cm
Package 1 Weight	18,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	200
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,08 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	7200
Pakke 3 Høyde	102,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	176,76 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------