



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	Singlemode fiber pigtail
Farge	Kappe: Gul LC housing: Blå LC boot: Hvit
Kabelpakke	Roll av 1 m
Forpakning	plastpose

Komplementær

Maximum attenuation	0,45 DB / 1 km på 1310 nm 0,3 dB / 1 km på 1550 nm
Bøyeradius	50 mm dynamic 30 mm statisk
Maximum insertion loss	0,2 dB LC
Minimum return loss	50 dB LC
Fiber ytelse	OS2 9/125 µm
Fiber diameter	900 µm
Byttemodus	Simplex
Mode of transmission	Single mode
Antall optiske fibre	1
Yttre diameter kabel	0,9 mm +/- 0.2 mm
Materiale	Keramisk: LC konnektor hylse
Kabellengde	1 m
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivende lufttemperatur for installasjon	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Standarder	LC konnektor: TIA/EIA-604-10 A LC konnektor: IEC 61754-20 Ed.2 Ytelse på fiber: TIA/EIA-568-C.3 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Flammhemmende: IEC 60332-1 Flammhemmende: IEC 60332-3C Flammhemmende: UL 94 V0 Ytelse på fiber: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Ytelse på fiber: IEC 60793-2-10 Type B1.3 Ytelse på fiber: ITU G.652.D

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,3 cm
Pakke 1 Bredde	13,0 cm
Pakke 1 Vekt	13,0 cm
Package 1 Weight	14,6 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	600
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	39,7 cm
Pakke 2 Lengde	59,8 cm
Pakke 2 Vekt	12,024 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	7200
Pakke 3 Høyde	102,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	162,291 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------