



Teknisk informasjon

Range of product	Actassi
Produkt eller type komponent	Fiberpanel
Enhetens utseende	Tom

Komplementær

Kompatibilitet	3 fiberkassett 3 adapter plate
Antall optiske fibre	72
Integrert tilkobling	LC
Antall porter	72
Antall rack-enhet	1U
Høyde	44 mm
Bredde	482 mm
Dybde	300 mm
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Miljø

Standarder	EIA-310D TIA/EIA-568
------------	-------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,42 cm
Pakke 1 Bredde	48,0 cm
Pakke 1 Vekt	40,0 cm
Package 1 Weight	5,6 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	87,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	80,3 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------