



Teknisk informasjon

Range of product	Actassi
Produkt eller type komponent	Fiberpanel
Enhetens utseende	Tom

Komplementær

Kompatibilitet	12 fiberkassett 12 adapter plate
Antall optiske fibre	288
Integrert tilkobling	LC
Antall porter	288
Antall rack-enhet	4U
Høyde	175 mm
Bredde	482 mm
Dybde	300 mm
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Miljø

Standarder	EIA-310D TIA/EIA-568
------------	-------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	25,0 cm
Pakke 1 Bredde	48,5 cm
Pakke 1 Vekt	57,5 cm
Package 1 Weight	10,6 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	87,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	76,1 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------