



## Teknisk informasjon

|                |               |
|----------------|---------------|
| Range          | Actassi       |
| Product        | Patchkabel    |
| Applikasjon    | Kommunikasjon |
| Farge          | Gul           |
| Type skjerming | S/FTP         |

## Komplementær

|                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type kabel                                  | 4 pair cables                                                                                                                                        |
| Length (customizable value in configurator) | 5 m                                                                                                                                                  |
| Kommunikasjonsnettverk kategorie            | 6A                                                                                                                                                   |
| Overføringsfrekvens                         | 500 MHz                                                                                                                                              |
| Kontaktmateriale                            | Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel                                                                               |
| AWG måler                                   | AWG 28                                                                                                                                               |
| Maximum number of cord per bundle           | 48 i kapsling for 4PPoE Type 3 (up to 60 W)<br>24 i kapsling for 4PPoE Type 4 (up to 90 W)                                                           |
| Maximum patch cord cumulated length         | 10 M with 84 m 2-point permanent link at 20 °C<br>7 m with 90 m 2-point permanent link at 20 °C                                                      |
| Minimum number of matings                   | 750 sykluser                                                                                                                                         |
| Yttre diameter kabel                        | 5,5 mm +/- 0.2 mm                                                                                                                                    |
| Materiale                                   | Kobber: leder<br>PE (polyethylene): isolasjon på ledere<br>Aluminium/Polyester: folie<br>Tin plated copper: braid shield<br>PE (polyethylene): kappe |

## Miljø

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flammehemmende | LSZH                                                                                                  |
| Standarder     | Ytelse: ISO/IEC 11081:2017<br>Ytelse: TIA/EIA-568-C.2<br>Ytelse: EN 50173:2018<br>Ytelse: IEC 61935-2 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 2,5 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 14,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 21,0 cm |
| Package 1 Weight         | 180,0 g |
| Enhetstype pakke 2       | S03     |
| Antall enheter i pakke 2 | 28      |
| Pakke 2 Høyde            | 30 cm   |

|                |          |
|----------------|----------|
| Pakke 2 Bredde | 30 cm    |
| Pakke 2 Lengde | 40 cm    |
| Pakke 2 Vekt   | 5,828 kg |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                           |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|