



Teknisk informasjon

Range	Actassi
Product	Patchkabel
Applikasjon	Kommunikasjon
Farge	Blå
Type skjerming	U/UTP

Komplementær

Type kabel	4 pair cables
Length (customizable value in configurator)	0,5 m
Kommunikasjonsnettverk kattegror	6
Overføringsfrekvens	250 MHz
Kontaktmateriale	Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel
AWG måler	AWG 28
Maximum number of cord per bundle	24 i kapsling for 4PPoE Type 3 (up to 60 W) 12 i kapsling for 4PPoE Type 4 (up to 90 W)
Maximum patch cord cumulated length	10 M with 84 m 2-point permanent link at 20 °C 7 m with 90 m 2-point permanent link at 20 °C
Minimum number of matings	750 sykluser
Yttre diameter kabel	3,8 mm +/- 0.2 mm
Materiale	Kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere Aluminium/Polyester: folie Tin plated copper: braid shield PE (polyethylene): kappe

Miljø

Flammehekkende	LSZH
Standarder	Ytelse: ISO/IEC 11081:2017 Ytelse: TIA/EIA-568-C.2 Ytelse: EN 50173:2018 Ytelse: IEC 61935-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	11,5 cm
Pakke 1 Vekt	14,0 cm
Package 1 Weight	31,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	140
Pakke 2 Høyde	30,0 cm

Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,01 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------