



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Applikasjon	Distribusjon
Tap-offs (18 mm)	12
Skinnelengde	344 mm
Skap/kapsling bredde	600 mm
Type nettverk	AC
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A på 35 °C
[Ue] merkespenning	400V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med IEC 60439-1 480 V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med CSA 480 V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med UL 600 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med CSA 600 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med UL 690 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med IEC 60439-1
Antall ledere	4

Komplementær

Skinnebredde	45 mm
Bredde	81 mm
Dybde	82 mm
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med CSA 600 V i samsvar med UL 690 V i samsvar med IEC 60439-1
Peak strøm	25 kA
I ² t ved aktivering	10000000 A ² .s
Beskyttelsestype	AM sikringer In = 160 A, I _{sc} = 100 kA, I _e = 160 A Gf sikringer In = 160 A, I _{sc} = 100 kA, I _e = 160 A NS160H bryter In = 160 A, I _{sc} = 36 kA, I _e = 160 A NS160H bryter In = 160 A, I _{sc} = 70 kA, I _e = 160 A
Tilkoblingsklemmer	Connector 2,5...70 mm ² fleksibel med Connector 2,5...70 mm ² stiv
Tiltrekningsmoment	10 N.m
Monteringsposisjon	Vertikal montering ved hjelp av side stopp AK5BT01 på monteringsplater AK5PA Horisontal montering
Flammehemming	V0 i samsvar med UL 94
Vekt	0,7 kg

Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	CSA UL LROS (Lloyds register of shipping) DNV
IP-grad	IPxx B i samsvar med IEC 60529
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	977,0 g
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	52,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	42,31 kg
Forpakning 2 høyde	73,5 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------