



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	HK
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Applikasjon	Distribusjon
Tap-offs (18 mm)	18
Sverdlengde	452 mm
Skap/kapsling bredde	800 mm
Type nettverk	AC
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A på 35 °C
[Ue] merkespenning	400V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med IEC 60439-1 480 V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med CSA 480 V (off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med UL 600 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med CSA 600 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med UL 690 V (plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med IEC 60439-1
Antall ledere	4

Komplementær

Bar width	45 mm
Bredde	81 mm
Dybde	82 mm
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	600 V conforming to CSA 600 V conforming to UL 690 V conforming to IEC 60439-1
Peak strøm	25 kA
I ² t på	10000000 A ² .s
Beskyttelsestype	AM sikringer In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A Gf sikringer In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A NS160H bryter In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A NS160H bryter In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
Tilkoblingsklemmer	Connector 2,5...70 mm ² fleksibel med Connector 2,5...70 mm ² stiv
Tiltrekningsmoment	10 N.m
Monteringsposisjon	Vertikal montering ved hjelp av side stopp AK5BT01 på monteringsplater AK5PA Horisontal montering
Flammehemming	V0 conforming to UL 94
Vekt	0,9 kg

Miljø

Standarder	IEC 60439
Produktsertifikater	UL CSA DNV LROS (Lloyds register of shipping)
IP-grad	IPxx B i samsvar med IEC 60529
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,143 kg
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	52,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	47,29 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------