



## Oversikt

Leveringstid

Usually in Stock



## Teknisk informasjon

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Farge                        | Sort                                   |
| Produkt eller type komponent | PDU                                    |
| PDU type                     | Basic                                  |
| Cord length                  | 2,50 m                                 |
| Antall kabler                | 1                                      |
| Tilgjengelig utstyr          | Brukermanual<br>Rack mounting brackets |

## Komplementær

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Input Voltage            | 120 V<br>208 V<br>230 V             |
| Høyde                    | 4,4 cm                              |
| Bredde                   | 44,7 cm                             |
| Output Voltage           | 120 V<br>208 V<br>230 V             |
| Dybde                    | 5,7 cm                              |
| Vekt                     | 0,98 kg                             |
| Montasjeplassering       | Front<br>Bakside                    |
| Mounting preference      | No preference                       |
| Input Plug Type          | IEC 60320 C20                       |
| Monteringsmetode         | Rack-mounted                        |
| Rack units               | 1U                                  |
| Monteringsposisjon       | Horisontal                          |
| Tillatt spenning         | 90...250 V                          |
| Maksimal linjestrøm      | 16 A                                |
| Inngangsstrøms grenser   | 16 A                                |
| Load capacity            | 3680 VA                             |
| Nettverksfrekvens        | 50/60 Hz                            |
| Outlet type and quantity | 10 IEC 60320 C13<br>2 IEC 60320 C19 |

## Miljø

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater              | cUL listed[RETURN]CE[RETURN]UL listed[RETURN]VDE[RETURN]Victoria |
| Omgivelsestemperatur drift       | 0...45 °C                                                        |
| Relativ fuktighet                | 0...95 %                                                         |
| Driftshøyde                      | 0...10000 ft                                                     |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...65 °C                                                      |
| Storage Relative Humidity        | 0...95 %                                                         |
| Storage altitude                 | 0,00...15240,00 m                                                |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 16,5 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 48,3 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 15,2 cm  |
| Package 1 Weight         | 2,355 kg |

## Bærekraftig

|                                 |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus          | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                |
| REACH-regelverk                 |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                |
| EU RoHS-direktiv                | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>    |
| Blyfri                          | Ja                                                                                                                               |
| Miljøinformasjon                |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>            |
| Produktets livssyklus           |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                            | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.       |
| Optimalisert energieffektivitet | Energieffektivt produkt                                                                                                          |
| Take-back                       | Take-back program available                                                                                                      |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Garanti | 2 years repair or replace |
|---------|---------------------------|